

KM 7679 FR

Losse inductiekookplaat

met TempControl voor perfecte braadresultaten



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 4 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437857 / Materiaalnummer: 11753830 /  
Oud Materiaalnummer: 26767900BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links voor
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 160-230
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. booster Vermogen in W	1700
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicati kleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•

KM 7679 FR

Losse inductiekookplaat

met TempControl voor perfecte braadresultaten




EAN: 4002516437857 / Materiaalnummer: 11753830 /

Oud Materiaalnummer: 26767900BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
TempControl	•
Automatisch uitschakelen	•
Warmhouden Plus	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	806
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	750
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Gewicht in kg	13
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja

KM 7679 FR  
Losse inductiekookplaat  
met TempControl voor perfecte braadresultaten



KM 7679 FR (Installation drawing)