

KM 7899 FL

Losse inductiekookplaat

met TempControl voor perfecte braadresultaten



- Intuïtieve snelle keuze door getallenreeksen – Smart Select White
- 5 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 936 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437895 / Materiaalnummer: 11753950 /
Oud Materiaalnummer: 26789970BNE

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	5
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	5
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. booster Vermogen in W	1700
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 160-230
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 180-280
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•

KM 7899 FL

Losse inductiekookplaat

met TempControl voor perfecte braadresultaten



EAN: 4002516437895 / Materiaalnummer: 11753950 /


Oud Materiaalnummer: 26789970BNE

Bediening via sensortoetsen	Smart Select White
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicati kleur	Wit
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
TempControl	•
Automatisch uitschakelen	•
Warmhouden Plus	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	916
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	16
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	940
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00

KM 7899 FL

Losse inductiekookplaat

met TempControl voor perfecte braadresultaten



EAN: 4002516437895 / Materiaalnummer: 11753950 /

Oud Materiaalnummer: 26789970BNE

Lengte van de aansluitkabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz


50-60

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel

Ja

KM 7899 FL
Losse inductiekookplaat
met TempControl voor perfecte braadresultaten



KM7899FL, KM7899-2FL overlying (installation drawing)



KM7899FL, KM7899-2FL, flush (installation drawing)