


KM 7667 FL

Losse inductiekookplaat

met 620 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 4 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437208 / Materiaalnummer: 11754160 /
Oud Materiaalnummer: 26766770BNE

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Te combineren met SmartLine	•
Te combineren met Smartline werkbladdampkap	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x390
Max. booster-vermogen in W	3300
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrooteherkenning	•
Indicati kleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Intelligente panherkenning	•
Hulp bij positioneren	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•

KM 7667 FL

Losse inductiekookplaat

met 620 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



EAN: 4002516437208 / Materiaalnummer: 11754160 /


Oud Materiaalnummer: 26766770BNE

Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	600
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	600
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	11
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 7667 FL

Losse inductiekookplaat

met 620 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)