


KM 7678 FL

Losse inductiekookplaat

met 800 mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /  
Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Te combineren met SmartLine	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. booster-voermogen in W	3300
Max. voermogen in W	2600
Max. TwinBooster-voermogen in W	3650
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Intelligente panherkenning	•
Hulp bij positioneren	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•

KM 7678 FL

Losse inductiekookplaat

met 800 mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /


Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	19
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja


## KM 7678 FL

Losse inductiekookplaat

met 800 mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)