


## KM 7678 FL

Losse inductiekookplaat

met 800 mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /  
Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

<b>Verwarmingssoort</b>	
Verwarmingssoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Te combineren met SmartLine	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. booster vermogen in W	3300
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Indicatiekleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Hulp bij positioneren	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•

## KM 7678 FL

Losse inductiekookplaat

met 800 mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /

Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

### Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

51 x 800 x 520

Afmetingen in mm (breedte)

800

Afmetingen in mm (hoogte)

51

Afmetingen in mm (diepte)

520

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw

780

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw

500

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

51

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

780

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

500

Gewicht in kg

19

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

804

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

524

Totale aansluitwaarde in kW

11,00

Lengte van de aansluitkabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

### Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel

Ja

