

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



- Trommelvolume 300.00 l, belading ??
- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Eenvoudig in gebruik – snel te reinigen groot pluizenfilter

EAN: 4002516431237 / Materiaalnummer: 11772620 / Oud Materiaalnummer: 52831002D

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:20	15,0
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	11,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,59
Programmaduur in min.	33
Besturing	
Type besturing	Profitronic B
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Tijdstuur
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 220-240V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	12,20-14,50
Totale aansluitwaarde in kW	13,60-15,20
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



EAN: 4002516431237 / Materiaalnummer: 11772620 / Oud Materiaalnummer: 52831002D

Nettogewicht in kg	139,0
Brutogewicht in kg	159
Maximale vloerbelasting in N	1584
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,70
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
Softlift-ribben	•
Verrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•