

## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 300.00 l, belading ??
- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516431329 / Materiaalnummer: 11772710 / Oud Materiaalnummer: 52830311D

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:20	15,0
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	11,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,59
Programmaduur in min.	33
Besturing	
Type besturing	Profitronic B Plus
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	12,20-14,50
Totale aansluitwaarde in kW	13,60-15,20
Zekering in A	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180
Nettogewicht in kg	139,0

## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516431329 / Materiaalnummer: 11772710 / Oud Materiaalnummer: 52830311D

Brutogewicht in kg	159
Maximale vloerbelasting in N	1584
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,70
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Vrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•