

## PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 300.00 l, belading 15.0 kg
- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516431138 / Materiaalnummer: 11772750 / Oud Materiaalnummer: 52830304D

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Beladingscapaciteit in kg	15,0
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:20	15,0
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	13,90
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,02
Programmaduur in min.	27
Besturing	
Type besturing	Profitronic B Plus
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,80
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800

## PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516431138 / Materiaalnummer: 11772750 / Oud Materiaalnummer: 52830304D

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,0
Brutogewicht in kg	165
Maximale vloerbelasting in N	1643
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,70
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Vrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•