

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd  
en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



- Trommelvolume 100 l, belading 11.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugerresultaten – restvocht 50 %, g-factor370
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516431800 / Materiaalnummer: 11776120 / Oud Materiaalnummer: 51511010EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	11,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	11,0
Trommelvolume in l	100
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor facility management	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,10
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,12
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	78,4
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	124,6
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,37
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,61
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	54
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	75,7
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	124,4
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,32
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	57
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	45
Restvocht bij koud spoelen in %	54
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	370
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd  
en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materiaalnummer: 11776120 / Oud Materiaalnummer: 51511010EU

Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingssort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Niet-drinkbaar water (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	845
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	917
Nettogewicht in kg	148,0

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd  
en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materiaalnummer: 11776120 / Oud Materiaalnummer: 51511010EU

Brutogewicht in kg	161
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	61 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	2,80
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Desinfecteren	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	91
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	255
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	46
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	40
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	73
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	52
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	70
Mops, trap, 150 g [aantal]	45
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•