

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 80 l, belading 9.0 kg
- 18% minder water en 45% minder energieverbruik\*
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugerresultaten – restvocht 44 %\*\*, g-factor518
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

\* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

\*\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516433323 / Materiaalnummer: 11776170 / Oud Materiaalnummer: 51909003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	9,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,30
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	56,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	59,3
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,23

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433323 / Materiaalnummer: 11776170 / Oud Materiaalnummer: 51909003EU

Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	45
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	49,7
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	0,82
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	34
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	52,0
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,14
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	32
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Toerental in toeren per minuut	1300
g-factor	518
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516433323 / Materiaalnummer: 11776170 / Oud Materiaalnummer: 51909003EU

<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Niet-drinkbaar water (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	718
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Brutogewicht in kg	152
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	2,30
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433323 / Materiaalnummer: 11776170 / Oud Materiaalnummer: 51909003EU

Inzethelm [Aantal]	2
Bedrijfskleding [aantal]	1
Werkjassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	33
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	43
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	55
Mops, trap, 150 g [aantal]	35
Paardendekens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•