

## PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 140 l, belading 16.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516434092 / Materiaalnummer: 11777910 / Oud Materiaalnummer: 51916002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	16,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Trommelvolume in l	140
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	99,2
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	182,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,24

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434092 / Materiaalnummer: 11777910 / Oud Materiaalnummer: 51916002EU

Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	3,21
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water in l	94,4
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	178,1
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,96
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,33
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	43
WATERVERBRUIK in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	92,8
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,60
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	34
WATERVERBRUIK ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	91,2
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	32
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	53
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1075
g-factor	462
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	14,00
Totale aansluitwaarde in kW	14,60

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516434092 / Materiaalnummer: 11777910 / Oud Materiaalnummer: 51916002EU

Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	14,00
Totale aansluitwaarde in kW	14,60
Zekering in A	25
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	962
Buitenmaat, nettodiepte in mm	835
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Brutogewicht in kg	357
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	5091
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Sop-aftappunt	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeuze via kleurenframe	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	92
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434092 / Materiaalnummer: 11777910 / Oud Materiaalnummer: 51916002EU

Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Inzethelm [Aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	2
Werkjassen [aantal]	3
Beschermpakken chemie [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	355
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	82
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	71
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	130
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	91
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	160
Mops, trap, 150 g [aantal]	105
Paardendekens zomer [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•