

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 110 l, belading 12.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	12,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	12,0
Trommelvolume in l	110
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	74,4
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	142,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,68

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,50
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	70,8
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	139,9
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,72
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,00
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	42
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	69,6
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	34
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,4
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	31
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	54
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1150
g-factor	458
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	837
Buitenmaat, nettodiepte in mm	924
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Brutogewicht in kg	290
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4402
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Sop-aftappunt	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeuze via kleurenframe	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	91
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	10
Inzethelm [Aantal]	3
Bedrijfskleding [aantal]	2
Werkjassen [aantal]	3
Beschermpakken chemie [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	289
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	64
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	56
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	100
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	72
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	120
Mops, trap, 150 g [aantal]	80
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•