

## PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, M Touch Pro, grove vervuilingen in Facility Management.



- Trommelvolume 130 l, belading 14,0 kg
- Speciale trommel voor het uitspoelen van grove verontreinigingen
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516434238 / Materiaalnummer: 11778140 / Oud Materiaalnummer: 51514018EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	14,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	14,0
Trommelvolume in l	130
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Speciale trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor facility management	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	109,2
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	184,4
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,80
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,96
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	100,8
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	185,2
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,98
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,00
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	58
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	45
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1025
g-factor	364
Geteste bedrijfsuren	30000

## PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, M Touch Pro, grove vervuilingen in Facility Management.



EAN: 4002516434238 / Materiaalnummer: 11778140 / Oud Materiaalnummer: 51514018EU

<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	799
Buitenmaat, nettodiepte in mm	995
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	276,0
Brutogewicht in kg	295
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	4453
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•

## PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, M Touch Pro, grove vervuilingen in Facility Management.



EAN: 4002516434238 / Materiaalnummer: 11778140 / Oud Materiaalnummer: 51514018EU

Desinfecteren	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	91
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	320
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	75
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	65
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	120
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	84
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	140
Mops, trap, 150 g [aantal]	93
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•