

## PAC 1200 Miele AirControl

### Luchtreiniger

om luchtverontreinigingen en aerosolen in ruimten tot 200 m<sup>2</sup> te verminderen.



- Maximaal luchtverplaatsingsvermogen tot 3000 m<sup>3</sup>/h
- Maximale veiligheid door combinatie van 5 filters incl. HEPA H14
- ThermoControl – thermisch inactiveren relevante ziekteverwerkers
- Melding van de ventilatiebehoefte door geïntegreerde CO<sub>2</sub>-sensor
- Autom. programma's, bijv. om gebruikstijden vooraf in te stellen
- Meer info over de luchtreiniger AirControl: <https://www.miele.de/aircontrol>

EAN: 4002516446378 / Materiaalnummer: 11808790 / Oud Materiaalnummer: 55120000D

| Model en uitvoering                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Serie                                                                       | Professional            |
| Kleur toestel                                                               | Zwart/wit               |
| Optimale luchtgeleiding                                                     | •                       |
| Toepassing                                                                  |                         |
| Geschikt voor het bejaarden- en verpleeghuizen                              | •                       |
| Geschikt voor ziekenhuizen                                                  | •                       |
| Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijken                               | •                       |
| Geschikt voor laboratoria                                                   | •                       |
| Geschikt voor restaurants/café's                                            | •                       |
| Geschikt voor fastfoodrestaurants                                           | •                       |
| Geschikt voor hotels                                                        | •                       |
| Geschikt voor pensions                                                      | •                       |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens                                    | •                       |
| Geschikt voor kleuterscholen                                                | •                       |
| Geschikt voor universiteiten en scholen                                     | •                       |
| Geschikt voor kantoren en agentschappen                                     | •                       |
| Geschikt voor werkplaatsen                                                  | •                       |
| Geschikt voor de detailhandel                                               | •                       |
| Geschikt voor sportverenigingen                                             | •                       |
| Geschikt voor brandweer en hulpdiensten                                     | •                       |
| Geschikt voor privéhuishoudens                                              | •                       |
| Capaciteitsgegevens                                                         |                         |
| Min. luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /u                        | 150                     |
| Max. luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /u                        | 3000                    |
| Nominale volumestroom                                                       | 3000                    |
| Maximaal aanbevolen grootte van de ruimte in m <sup>2</sup>                 | 200                     |
| Combinatie van 5 filters                                                    | •                       |
| Continu gebruik mogelijk                                                    | •                       |
| Toepassingen                                                                |                         |
| Filtering van aerosolen                                                     | •                       |
| Filtering van relevante ziekteverwerkers (virussen, bacteriën en schimmels) | •                       |
| Filtering van grove en fijne stofdeeltjes                                   | •                       |
| Filtering van (tabaks)rook                                                  | •                       |
| Filtering van vluchtige organische verbindingen                             | •                       |
| Filtering van onaangename geurtjes                                          | •                       |
| Filtering van pollen en allergenen                                          | •                       |
| Besturing                                                                   |                         |
| Type besturing                                                              | Elektronische besturing |
| Programmakeuze                                                              | Membraantoetsenbord     |
| LCD-display met datum en tijd                                               | •                       |
| Controlelampje voor vervanging van hoofdfilter                              | •                       |
| Weergave kamertemperatuur                                                   | •                       |
| Weergave CO <sub>2</sub>                                                    | •                       |
| Weergave ventilatorvermogen                                                 | •                       |
| Instelbare displaytalen                                                     | •                       |
| Stand. elektrische aansluiting                                              |                         |
| Elektrische aansluiting                                                     | 1N AC 230V 50/60HZ      |
| Verwarmingsvermogen in kW                                                   | 1,30                    |

## PAC 1200 Miele AirControl

### Luchtreiniger

om luchtverontreinigingen en aerosolen in ruimten tot 200 m<sup>2</sup> te verminderen.



EAN: 4002516446378 / Materiaalnummer: 11808790 / Oud Materiaalnummer: 55120000D

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Totale aansluitwaarde in kW                                                            | 1,85                 |
| Zekering in A                                                                          | 16                   |
| Totaal stroomverbruik in A                                                             | 8,00                 |
| Stekker meegeleverd                                                                    | •                    |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter                                                | 3,10                 |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                                           |                      |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                                                          | 1300                 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                                                         | 700                  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                                                          | 700                  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                                                          | 1310,00              |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                                                         | 720,00               |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                                                          | 740,00               |
| Nettogewicht in kg                                                                     | 110,00               |
| Brutogewicht in kg                                                                     | 115,00               |
| Maximale vloerbelasting in N                                                           | 1160                 |
| <b>Emissiewaarden</b>                                                                  |                      |
| Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)                                              | 73,5 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsemissieniveau conform EN ISO 11204 bij een ventilatorvermogen van 25% in dB(A)  | 49                   |
| Geluidsemissieniveau conform EN ISO 11204 bij een ventilatorvermogen van 50% in dB(A)  | 59                   |
| Geluidsemissieniveau conform EN ISO 11204 bij een ventilatorvermogen van 75% in dB(A)  | 67                   |
| Geluidsemissieniveau conform EN ISO 11204 bij een ventilatorvermogen van 100% in dB(A) | 74                   |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u                                                       | 1,50                 |
| Maximale temperatuur behuizing bij filterdroging in °C                                 | 58                   |
| <b>Programma's</b>                                                                     |                      |
| Handmatig gebruik                                                                      | •                    |
| CO <sub>2</sub> -geregeld automatisch bedrijf                                          | •                    |
| Tijdgestuurd automatisch bedrijf                                                       | •                    |
| CO <sub>2</sub> -geregeld automatisch bedrijf met tijdsturing                          | •                    |
| <b>Uitvoering</b>                                                                      |                      |
| Voorfilter voor grove stofdeeltjes                                                     | •                    |
| Voorfilter fijnstof                                                                    | •                    |
| HEPA-filter klasse H14                                                                 | •                    |
| Filtergraad HEPA-filter (conform EN 1822) in %                                         | 99,99                |
| Maximale standtijd HEPA H14- en fijnstofvoorfilter in u                                | 4000                 |
| Actieve koolstoffilter                                                                 | •                    |
| Nafilter                                                                               | •                    |
| Miele ThermoControl                                                                    | •                    |
| Ozonvrij                                                                               | •                    |
| CO <sub>2</sub> -sensor                                                                | •                    |
| 270° luchtaanzuiging                                                                   | •                    |
| Optimale luchtverdeling                                                                | •                    |
| Traploos regelbaar luchtverplaatsingsvermogen                                          | •                    |
| Booster ventilatiefunctie                                                              | •                    |
| Beschermd tegen manipulatie                                                            | •                    |
| Robuuste rollen                                                                        | •                    |
| Kantelstabiel                                                                          | •                    |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                                                      |                      |
| CE                                                                                     | •                    |

PAC 1200 Miele AirControl

Luchtreiniger

om luchtverontreinigingen en aerosolen in ruimten tot 200 m<sup>2</sup> te verminderen.