

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat uw wasgoed er netjes uit blijft zien



EAN: 4002516463542 / Materiaalnummer: 11808800 / Oud Materiaalnummer: 11CD0301B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifuge-toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



EAN: 4002516463542 / Materiaalnummer: 11808800 / Oud Materiaalnummer: 11CD0301B

Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm