

WWD020 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat uw wasgoed er netjes uit blijft zien



EAN: 4002516463344 / Materiaalnummer: 11808900 / Oud Materiaalnummer: 11WD0201B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 White Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•

WWD020 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.



EAN: 4002516463344 / Materiaalnummer: 11808900 / Oud Materiaalnummer: 11WD0201B

Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

WWD020 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm