


PW 6163 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 160 l, belading 16.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 46%\*, g-factor400

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.


EAN: 4002516446958 / Materiaalnummer: 11812820 / Oud Materiaalnummer: 51616344ZER

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Trommelvolume in l	160
Deuropening [B] in mm reine zijde	352
Deuropening [H] in mm reine zijde	366
Deuropening [B] in mm onreine zijde	352
Deuropening [H] in mm onreine zijde	366
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	9,63
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,13
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	53
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	50
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	46
Toerental in toeren per minuut	1025
g-factor	400
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516446958 / Materiaalnummer: 11812820 /

Oud Materiaalnummer: 51616344ZER

Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•

#### Dosering

Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•

#### Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	37,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,00
Zekering in A	16

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1153
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Brutogewicht in kg	648
Maximale vloerbelasting in N	7482

#### Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,50


#### Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Twee controlelampjes aan de reine zijde	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516446958 / Materiaalnummer: 11812820 /  
Oud Materiaalnummer: 51616344ZER

Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopsschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	365
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	84
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	73
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	133
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	94
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•