

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 240 l, belading 24.0 kg
- Makkelijke dosering vloeibaar reinigingsmiddel & Speciaal desinfectieprogramma*
- Kwaliteit – SoftCare-trommel, RVS front en bemonsteringskraan
- Zeer efficiënt door lager verbruik & uitschakeling piekbelasting
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 46 %**, g-factor360

* Voor een optimaal gebruik van vloeibaar reinigingsmiddel is de doseermodule uitgerust met een koudwateraansluiting.

** Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447139 / Materiaalnummer: 11812930 / Oud Materiaalnummer: 51624314ZER

| Model en uitvoering | |
|---|------------------------|
| Model | Hygiënische wasmachine |
| Serie | Professional |
| Front | Roestvrij staal |
| Vulverhouding | 1:10 |
| Beladingscapaciteit in kg | 24,0 |
| Trommelvolume in l | 240 |
| Deuropening [B] in mm reine zijde | 352 |
| Deuropening [H] in mm reine zijde | 593 |
| Deuropening [B] in mm onreine zijde | 352 |
| Deuropening [H] in mm onreine zijde | 593 |
| Openingshoek deur in graden | 153 |
| Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar | • |
| SoftCare-trommel | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen | • |
| Geschikt voor facility management | • |
| Geschikt voor wasserettes en strijksalons | • |
| Geschikt voor brandweer en hulpdiensten | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 10,63 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,09 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 68 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 53 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 50 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 46 |
| Toerental in toeren per minuut | 975 |
| g-factor | 360 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |
| Besturing | |
| Type besturing | Profitronic M |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | Vrij te kiezen |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Basis- / doelgroepprogramma's | |
| Basisprogramma's | • |
| Programma's voor hotels en restaurants | • |
| Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen | • |
| Programma's voor facility management | • |
| Programma's voor textielreiniging | • |

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447139 / Materiaalnummer: 11812930 /
Oud Materiaalnummer: 51624314ZER

| | |
|---|-------------------------------|
| Programma's voor werkplaatsen | • |
| Programma's voor brandweer en hulpdiensten | • |
| Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen | • |
| Programma's voor ziekenhuizen | • |
| Programma's voor beauty, wellness en fitness | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 4 vakken |
| Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel | • |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 12 |
| Sensor leegmelding | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 24,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 25,00 |
| Zekering in A | 50 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Afvoerklep | DN 70 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1718 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 1384 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 1070 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1800 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1570 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1138 |
| Nettogewicht in kg | 850,6 |
| Brutogewicht in kg | 869 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 9808 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsniveau op werkplek | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 9,00 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerd voorcentrifugeren | • |
| Doekbehandeling | • |
| Onbalanscontrole | • |
| Temperatuurcontrole | • |
| Tweede display aan reïne zijde | • |
| Sop-aftappunt | • |
| Automatische trommelpositionering en -vergrendeling | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat+ | • |
| Flowmeter (optie) | • |
| Weegsysteem | • |
| Communicatieschacht | • |
| Noodstop-schakelaar | • |
| Niet van het toestel afhankelijke accessoires | • |

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447139 / Materiaalnummer: 11812930 /
Oud Materiaalnummer: 51624314ZER

| Efficiëntie en duurzaamheid | |
|---|-----|
| Recyclingpercentage in % | 95 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Interfacemodule RS 232 (optie) | • |
| Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer | • |
| Vastlegging van bedrijfsgegevens | • |
| Waterterugwinning (optie) | • |
| Capaciteiten | |
| Synthetische dekbedden [aantal] | 3 |
| Synthetische kussens [aantal] | 6 |
| Donsdekbedden [aantal] | 3 |
| Donzen kussens [aantal] | 6 |
| Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal] | 126 |
| Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal] | 109 |
| Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] | 200 |
| Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] | 141 |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |