

## PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 320 l, belading 32,0 kg
- Makkelijke dosering vloeibaar reinigingsmiddel & Speciaal desinfectieprogramma\*
- Kwaliteit – SoftCare-trommel, RVS front en bemonsteringskraan
- Zeer efficiënt door lager verbruik & uitschakeling piekbelasting
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 41 %\*\*, g-factor360

\* Voor een optimaal gebruik van vloeibaar reinigingsmiddel is de doseermodule uitgerust met een koudwateraansluiting.

\*\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447245 / Materiaalnummer: 11813060 / Oud Materiaalnummer: 51632314ZER

Model en uitvoering	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [B] in mm reine zijde	352
Deuropening [H] in mm reine zijde	593
Deuropening [B] in mm onreine zijde	352
Deuropening [H] in mm onreine zijde	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,31
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,12
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	74
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	61
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447245 / Materiaalnummer: 11813060 / Oud Materiaalnummer: 51632314ZER

Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•

#### Dosering

Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•

#### Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	30,00
Totale aansluitwaarde in kW	31,00
Zekering in A	63

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1605
Buitenmaat, nettdiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1758
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	891,0
Brutogewicht in kg	909
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	10741

#### Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	11,20

#### Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Tweede display aan reïne zijde	•
Sop-aftappunt	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem	•
Communicatieschacht	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•

## PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiënische wasautomaat met weegsokkel, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447245 / Materiaalnummer: 11813060 /  
Oud Materiaalnummer: 51632314ZER

<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•