

PW 6241 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd  
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 240 l, belading 24.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugerresultaten – restvocht 43 %, g-factor541

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447061 / Materiaalnummer: 11813680 /  
Oud Materiaalnummer: 51624106ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	24,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,26
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	216,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	6,24
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	60
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	211,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	2,40
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	212,3
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	5,04
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	46
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	212,5
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,44

PW 6241 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447061 / Materiaalnummer: 11813680 /

Oud Materiaalnummer: 51624106ZER

Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water 36

Restvocht bij koud spoelen in % 46

Restvocht bij warm spoelen in % 43

Toerental in toeren per minuut 1100

g-factor 541

Geteste bedrijfsuren 30000

#### Besturing

Type besturing Profitronic M

Programmeerbaarheid Vrij programmeerbaar

Maximale voorprogrammering in uren Vrij te kiezen

Resttijdindicatie •

Weergave programmaverloop •

Instelbare displaytalen •

#### Basis- / doelgroepprogramma's

Basisprogramma's •

Programma's voor hotels en restaurants •

Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen •

Programma's voor facility management •

Programma's voor textielreiniging •

Programma's voor werkplaatsen •

Programma's voor brandweer en hulpdiensten •

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen •

Programma's voor ziekenhuizen •

Programma's voor sportclubs •

Programma's voor beauty, wellness en fitness •

#### Dosering

Wasmiddellade 3 vakken

Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie) •

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding •

#### Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 3 AC 220-240V 50-60HZ

Verwarmingsvermogen in kW 24,00

Totale aansluitwaarde in kW 25,00

Zekering in A 80

#### Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting 3 AC 208V 60HZ

Verwarmingsvermogen in kW 19,00

Totale aansluitwaarde in kW 20,00

Zekering in A 70

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep DN 70

PW 6241 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.

EAN: 4002516447061 / Materiaalnummer: 11813680 /

Oud Materiaalnummer: 51624106ZER

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1250
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1700
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	672,0
Brutogewicht in kg	723
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	9167
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	78 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	4,70
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	96
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Bedrijfskleding [aantal]	4
Werkjassen [aantal]	6
Beschermzakken chemie [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	546
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	126
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	109
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	200
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	141
Paardendekens zomer [aantal]	4
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•

PW 6241 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd  
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447061 / Materiaalnummer: 11813680 /  
Oud Materiaalnummer: 51624106ZER

VDE

Bescherming tegen opspattend water IP X4

UKCA

WEEE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•

•

•

•

•