

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 320 l, belading 32,0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 47 %, g-factor 447

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447450 / Materiaalnummer: 11814020 /
Oud Materiaalnummer: 51632108ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,25
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	8,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	3,20
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	6,20
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	47
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,60

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447450 / Materiaalnummer: 11814020 /

Oud Materiaalnummer: 51632108ZER

Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water 37

Restvocht bij koud spoelen in % 50

Restvocht bij warm spoelen in % 47

Toerental in toeren per minuut 1000

g-factor 447

Geteste bedrijfsuren 30000

Besturing

Type besturing Profitronic M

Programmeerbaarheid Vrij programmeerbaar

Maximale voorprogrammering in uren Vrij te kiezen

Resttijdindicatie •

Weergave programmaverloop •

Instelbare displaytalen •

Basis- / doelgroepprogramma's

Basisprogramma's •

Programma's voor hotels en restaurants •

Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen •

Programma's voor facility management •

Programma's voor textielreiniging •

Programma's voor werkplaatsen •

Programma's voor brandweer en hulpdiensten •

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen •

Programma's voor ziekenhuizen •

Programma's voor sportclubs •

Programma's voor beauty, wellness en fitness •

Dosering

Wasmiddellade 3 vakken

Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie) •

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding •

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 3 AC 440V 60HZ

Verwarmingsvermogen in kW 30,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,00

Zekering in A 50

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep DN 70

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm 1643

Buitenmaat, nettobreedte in mm 1089

Buitenmaat, nettodiepte in mm 1280

Buitenmaat, brutohoogte in mm 1710

Buitenmaat, brutobreedte in mm 1336

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447450 / Materiaalnummer: 11814020 /

Oud Materiaalnummer: 51632108ZER

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	663,0
Brutogewicht in kg	714
Maximale vloerbelasting in N/m ²	9353
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,10
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Beschermepakken chemie [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•