

PW 6321 [EL MF WI]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel en een intelligent weegsysteem.



- Trommelvolume 320 l, belading 32,0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 47 %, g-factor447

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447481 / Materiaalnummer: 11814070 /

Oud Materiaalnummer: 51632115ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,25
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	8,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	3,20
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	6,20
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	47
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,60

PW 6321 [EL MF WI]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel en een intelligent weegsysteem.



EAN: 4002516447481 / Materiaalnummer: 11814070 /

Oud Materiaalnummer: 51632115ZER

Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water 37

Restvocht bij koud spoelen in % 50

Restvocht bij warm spoelen in % 47

Toerental in toeren per minuut 1000

g-factor 447

Geteste bedrijfsuren 30000

### Besturing

Type besturing Profitronic M

Programmeerbaarheid Vrij programmeerbaar

Maximale voorprogrammering in uren 24

Resttijdindicatie •

Weergave programmaverloop •

Instelbare displaytalen •

### Basis- / doelgroepprogramma's

Basisprogramma's •

Programma's voor hotels en restaurants •

Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen •

Programma's voor facility management •

Programma's voor textielreiniging •

Programma's voor werkplaatsen •

Programma's voor brandweer en hulpdiensten •

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen •

Programma's voor ziekenhuizen •

Programma's voor sportclubs •

Programma's voor beauty, wellness en fitness •

### Dosering

Wasmiddellade 3 vakken

Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel •

Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie) •

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding •

### Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsssoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 3N AC 380-415V 50-60HZ

Verwarmingsvermogen in kW 30,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,00

Zekering in A 63

### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep DN 70

### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1643

Buitenmaat, nettobreedte in mm 1089

Buitenmaat, nettodiepte in mm 1280

Buitenmaat, brutohoogte in mm 1710

PW 6321 [EL MF WI]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel en een intelligent weegsysteem.

EAN: 4002516447481 / Materiaalnummer: 11814070 /

Oud Materiaalnummer: 51632115ZER

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	688,0
Brutogewicht in kg	739
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	9520
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	4,70
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem	•
Communicatieschacht	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	96
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Bescherm pakken chemie [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•

PW 6321 [EL MF WI]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel en een intelligent weegsysteem.



EAN: 4002516447481 / Materiaalnummer: 11814070 /

Oud Materiaalnummer: 51632115ZER

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

