

PW 6321 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 320 l, belading 32,0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugerresultaten – restvocht 47 %, g-factor 447

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447566 / Materiaalnummer: 11814150 / Oud Materiaalnummer: 51632145ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Restvocht bij koud spoelen in %	50
Restvocht bij warm spoelen in %	47
Toerental in toeren per minuut	1000
g-factor	447
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•

PW 6321 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447566 / Materiaalnummer: 11814150 /

Oud Materiaalnummer: 51632145ZER

Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•

Dosering

Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50-60HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	50,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1x 3/4" met 1"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x3/4" met 1"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

Stoomaansluiting

Stoomaansluiting	2 x 1/2"
------------------	----------

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1280
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1710
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	650,0
Brutogewicht in kg	701
Maximale vloerbelasting in N/m ²	9226

Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,10

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•

PW 6321 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447566 / Materiaalnummer: 11814150 /

Oud Materiaalnummer: 51632145ZER

Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Beschermzakken chemie [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•