

PW 6241 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 240 l, belading 24.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 43 %, g-factor541

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447184 / Materiaalnummer: 11815200 / Oud Materiaalnummer: 51624121NER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	24,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	216,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	211,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,88
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	212,3
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	281,6
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	43
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

PW 6241 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516447184 / Materiaalnummer: 11815200 /
Oud Materiaalnummer: 51624121NER

Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50-60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,00
Totale aansluitwaarde in kW	10,50
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1250
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1700
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	640,0
Brutogewicht in kg	691
Maximale vloerbelasting in N/m ²	8853
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	78 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	4,70
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•

PW 6241 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516447184 / Materiaalnummer: 11815200 /

Oud Materiaalnummer: 51624121NER

Communicatieschacht	•
Noodstop-schakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Bedrijfskleding [aantal]	4
Werkjassen [aantal]	6
Beschermepakken chemie [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	546
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	126
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	109
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	200
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	141
Paardendekens zomer [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•