

PW 6321 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 320 l, belading 32,0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 47 %, g-factor447

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516448518 / Materiaalnummer: 11816710 / Oud Materiaalnummer: 51632121NER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,88
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Restvocht bij koud spoelen in %	50
Restvocht bij warm spoelen in %	47
Toerental in toeren per minuut	1000
g-factor	447
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•

PW 6321 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516448518 / Materiaalnummer: 11816710 /

Oud Materiaalnummer: 51632121NER

Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•

Dosering

Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50-60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,00
Totale aansluitwaarde in kW	10,50
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1x 3/4" met 1"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x3/4" met 1"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1280
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1710
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	648,0
Brutogewicht in kg	699
Maximale vloerbelasting in N/m ²	9206

Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,10

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Noodstop-schakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•

PW 6321 [RH]

Wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en vrij programmeerbare besturing voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516448518 / Materiaalnummer: 11816710 /

Oud Materiaalnummer: 51632121NER

Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Bescherm pakken chemie [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendeckens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•