

APCL 093  
Wasbak, blauw  
met een capaciteit van 45 l.



- Geschikt voor FG 40
- Hoogte (incl. handgrepen) 28,5, breedte 61, diepte 43 cm

EAN: 4002516474166 / Materiaalnummer: 11824310 /  
Oud Materiaalnummer: 59590093D

| Productcategorisatie        |   |
|-----------------------------|---|
| Wasmachines                 | • |
| Droogkasten                 | • |
| Mangels                     | • |
| Strijksystemen              | • |
| Toestel-/accessoirecategor. |   |
| HM 16-80                    | • |
| HM 16-83                    | • |
| PM 1210                     | • |
| PM 1214                     | • |
| PM 1217                     | • |
| PM 1318                     | • |
| PM 1418                     | • |
| PM 1421                     | • |
| PRI 318                     | • |
| PRI 418                     | • |
| PRI 210                     | • |
| PRI 214                     | • |
| PRI 217                     | • |
| D 500-1750                  | • |
| D 500-2000                  | • |
| D 500-2200                  | • |
| D 500-2500                  | • |
| D 500-3000                  | • |
| D 500-3300                  | • |
| D 600-1750                  | • |
| D 600-2000                  | • |
| D 600-2200                  | • |
| D 600-2500                  | • |
| D 600-3000                  | • |
| D 600-3300                  | • |
| D 800-1300                  | • |
| D 800-1750                  | • |
| D 800-2000                  | • |
| D 800-2200                  | • |
| D 800-2500                  | • |
| D 800-3000                  | • |
| D 800-3300                  | • |
| M 500-1750                  | • |
| M 500-2000                  | • |
| M 500-2200                  | • |
| M 500-2500                  | • |
| M 500-3000                  | • |
| M 500-3300                  | • |
| PM 1621                     | • |
| PM 1625                     | • |
| PM 1630                     | • |
| PM 1635                     | • |

APCL 093  
Wasbak, blauw  
met een capaciteit van 45 l.



EAN: 4002516474166 / Materiaalnummer: 11824310 /  
Oud Materiaalnummer: 59590093D

|             |   |
|-------------|---|
| PM 1825     | • |
| PM 1830     | • |
| PM 1835     | • |
| PT 5135 C   | • |
| PT 5136     | • |
| PT 5137 WP  | • |
| PT 5140 WP  | • |
| PT 5141 WP  | • |
| PT 5145 C   | • |
| PT 5155 C   | • |
| PT 5156     | • |
| PT 5157 WP  | • |
| PT 5186     | • |
| PT 7186     | • |
| PT 7188     | • |
| PT 7135 C   | • |
| PT 7136     | • |
| PT 7137 WP  | • |
| PT 7138     | • |
| PT 8203     | • |
| PT 8251     | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253     | • |
| PT 8257     | • |
| PT 8257 WP  | • |
| PT 8301     | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303     | • |
| PT 8331     | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333     | • |
| PT 8333 HW  | • |
| PT 8337     | • |
| PT 8337 HW  | • |
| PT 8337 WP  | • |
| PT 8401     | • |
| PT 8403     | • |
| PT 8403 HW  | • |
| PT 8407     | • |
| PT 8407 HW  | • |
| PT 8503     | • |
| PT 8503 HW  | • |
| PT 8507     | • |
| PT 8507 HW  | • |
| PT 8803     | • |
| PT 8803 HW  | • |
| PT 8807     | • |
| PT 8807 HW  | • |

APCL 093  
Wasbak, blauw  
met een capaciteit van 45 l.

EAN: 4002516474166 / Materiaalnummer: 11824310 /  
Oud Materiaalnummer: 59590093D

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |

APCL 093  
Wasbak, blauw  
met een capaciteit van 45 l.

EAN: 4002516474166 / Materiaalnummer: 11824310 /  
Oud Materiaalnummer: 59590093D

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| PWM 907                        | •         |
| PWM 908                        | •         |
| PW 200 Profi@Work              | •         |
| PT 200 Profi@Work              | •         |
| PDR 300 SmartBiz               | •         |
| PWM 300 SmartBiz               | •         |
| PDR 500-08                     | •         |
| PDR 507                        | •         |
| PDR 900-08                     | •         |
| PDR 908                        | •         |
| PWM 511                        | •         |
| PWM 909                        | •         |
| PWM 514                        | •         |
| PWM 520                        | •         |
| PWM 912                        | •         |
| PWM 916                        | •         |
| PWM 920                        | •         |
| PWM 927                        | •         |
| PWM 935                        | •         |
| PDW 909                        | •         |
| PDR 510                        | •         |
| PDR 511                        | •         |
| PDR 910                        | •         |
| PDR 514                        | •         |
| PDR 516                        | •         |
| PDR 914                        | •         |
| PDR 518                        | •         |
| PDR 918                        | •         |
| PDR 522                        | •         |
| PDR 922                        | •         |
| PDR 528                        | •         |
| PDR 928                        | •         |
| PDR 544                        | •         |
| PDR 944                        | •         |
| PIB 100                        | •         |
| <b>Productcategorie</b>        |           |
| Opberg-/transportsysteem       | •         |
| <b>Producteigenschappen</b>    |           |
| Materiaal                      | Kunststof |
| Kleur                          | Blauw     |
| Volume in l                    | 45        |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>   |           |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 610       |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 420       |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 260       |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 360       |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 580       |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 770       |

APCL 093  
Wasbak, blauw  
met een capaciteit van 45 l.

EAN: 4002516474166 / Materiaalnummer: 11824310 /  
Oud Materiaalnummer: 59590093D

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nettogewicht [kg]  | 1,46 |
| Brutogewicht in kg | 4,04 |

