

APCL 096
Wasbak, rood
met een capaciteit van 85 l.



- Geschikt voor FG 85
- Hoogte (incl. handgrepen) 34,5, breedte 80, diepte 54 cm

EAN: 4002516474173 / Materiaalnummer: 11824340 /
Oud Materiaalnummer: 59590096D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Droogkasten	•
Mangels	•
Strijksystemen	•
Toestel-/accessoirecategor.	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•

APCL 096
Wasbak, rood
met een capaciteit van 85 l.



EAN: 4002516474173 / Materiaalnummer: 11824340 /
Oud Materiaalnummer: 59590096D

PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•

APCL 096
Wasbak, rood
met een capaciteit van 85 l.

EAN: 4002516474173 / Materiaalnummer: 11824340 /
Oud Materiaalnummer: 59590096D

PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APCL 096
Wasbak, rood
met een capaciteit van 85 l.

EAN: 4002516474173 / Materiaalnummer: 11824340 /
Oud Materiaalnummer: 59590096D

PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Rood
Volume in l	85
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	780
Buitenmaat, nettobreedte in mm	550
Buitenmaat, nettodiepte in mm	290
Buitenmaat, brutohoogte in mm	370
Buitenmaat, brutobreedte in mm	590
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1010

APCL 096
Wasbak, rood
met een capaciteit van 85 l.

EAN: 4002516474173 / Materiaalnummer: 11824340 /
Oud Materiaalnummer: 59590096D

Nettogewicht [kg]	2,91
Brutogewicht in kg	5,13

