

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Luchtig deeg en bruine korstjes – Professional
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering

A+

EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /
Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Crispfunctie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Stomen	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /
Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Emailen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
MonoSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	2,20
Waterreservoir inhoud in l	1,0
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	1 led-spot
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	250
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	70
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Toestelbreedte in mm	595

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /

Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569,3
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klantendienst

Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	1
Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing