

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min. | Auto-dosering | QuickPowerWash | Virushygiëne



- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Zelfs losse kledingstukken snel en zuinig wassen – SingleWash
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home*
- Display met comfortabele druktoetsbediening – ComfortSensor

* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



EAN: 4002516467502 / Materiaalnummer: 11854940 / Oud Materiaalnummer: 11EH8756B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifuge-toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	67
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min. | Auto-dosering | QuickPowerWash | Virushygiëne



EAN: 4002516467502 / Materiaalnummer: 11854940 / Oud Materiaalnummer: 11EH8756B

EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•
Machine reinigen	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min. | Auto-dosering | QuickPowerWash | Virushygiëne



EAN: 4002516467502 / Materiaalnummer: 11854940 / Oud Materiaalnummer: 11EH8756B

Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min. | Auto-dosering | QuickPowerWash | Virushygiëne



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm