

TWH780WP EcoSpeed&9kg  
T1 warmtepompdroogkast:  
A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed



- SilenceDrum#\* vermindert het geluid en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor wasgoed op 40 °C\*\*
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten\*\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> zorgt ervoor dat uw wasgoed fris ruikt na het drogen\*\*\*\*
- Volledige bediening van uw droogkast in de app met Miele@home\*\*\*\*\*

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Niet geschikt voor wol en zijde.

\*\*\* Vergeleken met Miele droogkasten zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma 'Katoen' bij maximale belading.

\*\*\*\* Patent EP 2 431 516

\*\*\*\*\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.

**A+++**

EAN: 4002516483694 / Materiaalnummer: 11855510 / Oud Materiaalnummer: 12WH7802B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Deuraanslag	links, wisselbaar
Deuraanslag/wisselbaar	•
Model	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Obsidiaanzwart met chromering
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau in programma Katoen bij volle belading in dB(A) re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg  
 T1 warmtepompdroogkast:  
 A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed




EAN: 4002516483694 / Materiaalnummer: 11855510 / Oud Materiaalnummer: 12WH7802B

EcoSpeed	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Finish Wol	•
Programma Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
<b>Extra opties drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Reservoir legen"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	56
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koudemiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	0,42
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg  
T1 warmtepompdroogkast:  
A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm