

TWW780WP Passion  
T1 warmtepompdroogkast:  
A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken
- SilenceDrum#<sup>1</sup> vermindert het geluid en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- De beste bescherming van gevoelig textiel – Miele droogrek
- Volledige bediening van uw droogkast in de app met Miele@home\*\*

<sup>1</sup> Patent EP 4 163 433

\*\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



EAN: 4002516485056 / Materiaalnummer: 11855670 / Oud Materiaalnummer: 12WW7802B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Deuraanslag	links, wisselbaar
Deuraanslag/wisselbaar	•
<b>Model</b>	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Aluminiumkleurig met chromering
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
<b>Droogresultaat</b>	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Ja
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
Multilingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
Zuiniger dan de grenswaarde (24) van energie-efficiëntieklasse A+++	10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh	174
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	220
Geluidsniveau in programma Katoen bij volle belading in dB(A) re1pW	62
Condensatie-efficiëntieklasse	A

TW780WP Passion

T1 warmtepompdroogkast:

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485056 / Materiaalnummer: 11855670 / Oud Materiaalnummer: 12WW7802B

Energieverbruik standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Finish Zijde	•
Finish Wol	•
Programma Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Hoofdkussens groot	•
Katoen hygiëne	•
Luchten koude lucht	•
Luchten warme lucht	•
Rekprogramma	•
Extra stil	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Stomen	•
<b>Extra opties drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Opfrissen	•
Eco	•
Zoemer	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Reservoir legen"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643

TWW780WP Passion  
 T1 warmtepompdroogkast:  
 A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485056 / Materiaalnummer: 11855670 / Oud Materiaalnummer: 12WW7802B

Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	62
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,48
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	1430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	686,00
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•
Voucher voor droogrek	•
<b>Beschikbare displaytalen</b>	


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion

T1 warmtepompdroogkast:


A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm