

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 36 min*
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /
Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	SmartBiz
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Brijlantwit
Deksel	Kunststof
Zijwanden	Brijlantwit
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
Toepassing	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	36
Maximale naspoeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per belading	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Type besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	970
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	56
Brutogewicht in kg	64
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1000
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	0,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitrusting Comfort	•
FlexCare-kopjesrek [aantal]	2
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	Actieve condensdroging, Extra drogen, AutoOpen- drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

SG ready	•
FlexiTimer met EcoStart	•
WiFi	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Beladingscapaciteit van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l	12,0
Geluidsemisieklassse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC ontstoord	•
EN 1717	•