

## PLW 7111 [S-1011]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging  
Afvoerpomp, condensator.



- Capaciteit/charge 192 glazen met nauwe hals of 98 pipetten – 241 l nuttig volume
- Flexibel en eenvoudig – EasyLoad met flexibele niveauplaatsing
- Efficiënt: groot pompvermogen met de pomp met variabel toerental
- Hoge capaciteit – Behandeling van laboratoriumflessen tot 50 l

EAN: 8051520001574 / Materiaalnummer: 11875090 /  
Oud Materiaalnummer: 62711103NWE

| <b>Model en uitvoering</b>                                     |  |
|--|--|
| Model  | Vrijstaand toestel, 1-deurs, glazen klapdeur |
| Verwarmingsoort  | Elektro                                      |
| Voor-/achterkant   | Roestvast staal                              |
| Zijwanden  | Roestvrij staal                              |
| Enkele of seriële opstelling                                   | •  |
| Smal model   | •  |
| Aantal spoelniveaus  | 3  |
| Ergonomisch beladen en ontladen met telescopische geleiderails | •  |
| Elektrische deurvergrendeling                                  | •  |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma                 | •  |
| Servicevriendelijke constructie                                | •  |
| <b>Toepassing</b>  |  |
| Geschikt voor laboratoria                                      | •  |
| Geschikt voor industriële toepassingen                         | •  |
| <b>Capaciteit</b>  |  |
| Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]                  | 192  |
| Laboratoriumflessen per belading [aantal]                      | 108  |
| Pipetten per belading [aantal]                                 | 98   |
| <b>Capaciteitsgegevens</b>                                     |  |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min.                                 | 750  |
| Nuttig volume spoelruimte in l                                 | 241  |
| <b>Besturing</b>   |  |
| Type besturing   | TouchControl                                 |
| Programmakeuze   | Fulltouch kleurendisplay                     |
| Programmeerbaarheid  | Vrij programmeerbaar                         |
| Programma's [aantal]   | 23   |
| Vrije programmaplaatsen [aantal]                               | 20   |
| Programma-uitvalbeveiliging                                    | •  |
| Weergave programmaverloop                                      | •  |
| Instelbare displaytalen  | •  |
| <b>Stand. elektrische aansluiting</b>                          |  |
| Elektrische aansluiting  | 3N AC 380-415V 50HZ                          |
| Verwarmingsvermogen in kW                                      | 8,40   |
| Totale aansluitwaarde in kW                                    | 10,10  |
| Zekering in A  | 16   |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter                        | 4,00   |
| <b>Wateraansluiting/-afvoer</b>                                |  |
| Koud water [aantal]  | 1  |
| Warm water [aantal]  | 1  |
| Gedemineraliseerd water [aantal]                               | 1  |
| Vereiste waterdruk in kPa                                      | 100-600                                      |
| Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l             | 0,70   |
| Afvoerpomp [DN]  | 25   |
| Afvoerklep (DN)  | 38   |
| <b>Droogaggregaat</b>  |  |
| Verwarmingsoort droogaggregaat                                 | Elektro                                      |
| Luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /uur              | 130  |

## PLW 7111 [S-1011]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging  
Afvoerpomp, condensator.



EAN: 8051520001574 / Materiaalnummer: 11875090 /  
Oud Materiaalnummer: 62711103NWE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tijdstelling in stappen van 1 minuut   | 0-60               |
| HEPA-filterklasse  | H14                |
| Filtergraad HEPA-filter (DIN EN 1822) in %   | 99,99              |
| Elektrische verwarming in kW   | 4,00               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>   |                    |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 1965               |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm   | 650                |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 702                |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 2110               |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm   | 945                |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 840                |
| Spoelruimte, hoogte in mm  | 717                |
| Spoelruimte, breedte in mm   | 570                |
| Spoelruimte, diepte in mm  | 590                |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm   | 850                |
| Nettogewicht in kg   | 251                |
| Brutogewicht in kg   | 260                |
| Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>  | 680                |
| <b>Emissiewaarden</b>  |                    |
| Geluidsdrukkniveau LpA tijdens reinigen en drogen volg. DIN EN ISO 11201             | 68 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h   | 0,80               |
| <b>Programma's</b>   |                    |
| Thermische desinfectie   | •                  |
| Behandeling laboratoriumglaswerk   | •                  |
| Kunststof  | •                  |
| <b>Uitvoering</b>  |                    |
| 2 geïntegreerde membraandoseerpompen voor vloeistoffen                               | •                  |
| Extra integreerbare doseerpompen   | 2                  |
| Controle van het doseervolume  | •                  |
| Interface voor procesdocumentatie  | •                  |
| Meervoudig filtersysteem   | •                  |
| Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem  | •                  |
| Geïntegreerde heteluchtdroging   | •                  |
| Miele Cloud Service  | •                  |
| EasyLoad   | •                  |
| Instelmogelijkheid voor proceschemicaliën (3 x 5 l)                                  | •                  |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404/316 L), elektrolytisch gepolijst | •                  |
| Verrijdbare sokkel SlimLine  | •                  |
| Pomp met variabel toerental  | •                  |
| Kamerverlichting in meerdere kleuren   | •                  |
| Modulair rekontwerp  | •                  |
| Kamerverlichting   | •                  |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>   |                    |
| Ethernetinterface  | •                  |
| Usb-interface  | •                  |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer  | •                  |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>  |                    |
| CE   | •                  |
| EN 61010-1   | •                  |

PLW 7111 [S-1011]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging  
Afvoer pomp, condensator.



EAN: 8051520001574 / Materiaalnummer: 11875090 /

Oud Materiaalnummer: 62711103NWE

EN 61010-2-040

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Machinerichtlijn 2006/42/EG

•

•

•