

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging
Afvoerpomp, condensator, waterontharder, reservoir, printer, meetmodule LFMMc.



- Capaciteit/charge 192 glazen met nauwe hals of 98 pipetten – 241 l nuttig volume
- Flexibel en eenvoudig – EasyLoad met flexibele niveauplaatsing
- Efficiënt: groot pompvermogen met de pomp met variabel toerental
- Hoge capaciteit – Behandeling van laboratoriumflessen tot 50 l

EAN: 4002516465768 / Materiaalnummer: 11875410 /
Oud Materiaalnummer: 62711114NWE

| Model en uitvoering | |
|--|--|
| Model | Vrijstaand toestel, 1-deurs, glazen klapdeur |
| Serie | SlimLine |
| Verwarmingsoort | Elektro |
| Voor-/achterkant | Roestvast staal |
| Zijwanden | Roestvrij staal |
| Enkele of seriële opstelling | • |
| Smal model | • |
| Aantal spoelniveaus | 3 |
| Ergonomisch beladen en ontladen met telescopische geleiderails | • |
| Elektrische deurvergrendeling | • |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma | • |
| Servicevriendelijke constructie | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor laboratoria | • |
| Geschikt voor industriële toepassingen | • |
| Capaciteit | |
| Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal] | 192 |
| Laboratoriumflessen per belading [aantal] | 108 |
| Pipetten per belading [aantal] | 98 |
| Capaciteitsgegevens | |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 750 |
| Nuttig volume spoelruimte in l | 241 |
| Besturing | |
| Type besturing | TouchControl |
| Programmakeuze | Fulltouch kleurendisplay |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Programma's [aantal] | 23 |
| Vrije programmaplaatsen [aantal] | 20 |
| Programma-uitvalbeveiliging | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 8,40 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 10,10 |
| Zekering in A | 16 |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 4,00 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Gedemineraliseerd water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in kPa | 100-600 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l | 0,70 |
| Afvoerpomp [DN] | 25 |

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging
Afvoerpomp, condensator, waterontharder, reservoir, printer, meetmodule LFMMc.



EAN: 4002516465768 / Materiaalnummer: 11875410 /

Oud Materiaalnummer: 62711114NWE

| | |
|--|--------------------|
| Afvoerlep (DN) | 38 |
| Droogaggregaat | |
| Verwarmingsoort droogaggregaat | Elektro |
| Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur | 130 |
| Tijdstelling in stappen van 1 minuut | 0-60 |
| HEPA-filterklasse | H14 |
| Filtergraad HEPA-filter (DIN EN 1822) in % | 99,99 |
| Elektrische verwarming in kW | 4,00 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettahoogte in mm | 1965 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 650 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 702 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 2110 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 945 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 840 |
| Spoelruimte, hoogte in mm | 717 |
| Spoelruimte, breedte in mm | 570 |
| Spoelruimte, diepte in mm | 590 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 850 |
| Nettogewicht in kg | 251 |
| Brutogewicht in kg | 260 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 680 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsdruk niveau LpA tijdens reinigen en drogen volg. DIN EN ISO 11201 | 68 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 0,80 |
| Programma's | |
| Thermische desinfectie | • |
| Behandeling laboratoriumglaswerk | • |
| Kunststof | • |
| Uitvoering | |
| 2 geïntegreerde membraandoseerpompen voor vloeistoffen | • |
| Extra integreerbare doseerpompen | 2 |
| Verwarmde tank voor het voorverwarmen van gedemineraliseerd water | • |
| Controle van het doseervolume | • |
| Geleidbaarheidsmeting | • |
| Interface voor procesdocumentatie | • |
| Meervoudig filtersysteem | • |
| Rechtstreeks gekoppeld beladingsysteem | • |
| Geïntegreerde heteluchtdroging | • |
| Miele Cloud Service | • |
| Geïntegreerde printer voor de procesdocumentatie | • |
| EasyLoad | • |
| Instelmogelijkheid voor proceschemicaliën (3 x 5 l) | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404/316 L), elektrolytisch gepolijst | • |
| Verrijdbare sokkel SlimLine | • |
| Pomp met variabel toerental | • |

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine laboratoriumspoelmachines met elektr. verwarming, heteluchtdroging
Afvoerpomp, condensator, waterontharder, reservoir, printer, meetmodule LFMMc.



EAN: 4002516465768 / Materiaalnummer: 11875410 /
Oud Materiaalnummer: 62711114NWE

| | |
|--|---|
| Kamerverlichting in meerdere kleuren | • |
| Modulair rekontwerp | • |
| Kamerverlichting | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Ethernetinterface | • |
| WiFi | • |
| Usb-interface | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| EN 61010-1 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-richtlijn 2011/65/EU | • |
| Machinerichtlijn 2006/42/EG | • |