

PWM 508 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



- Trommelvolume 73 l, belading 8.0 kg
- 22% minder water en 28% minder energieverbruik*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.



EAN: 4002516529699 / Materiaalnummer: 11921460 / Oud Materiaalnummer: 51508251B

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelvolume in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,40
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Select

PWM 508 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklap en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516529699 / Materiaalnummer: 11921460 / Oud Materiaalnummer: 51508251B

Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklap	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	103,0
Brutogewicht in kg	107
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•

PWM 508 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516529699 / Materiaalnummer: 11921460 / Oud Materiaalnummer: 51508251B

Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Beladingscapaciteit van het programma "ECO 40-60" in kg	8,0
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	47
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	47
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Programmaduur in het programma "ECO 40-60" in minuten	219
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•