

## PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	7,40
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	36
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

## PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	80
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	853
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,90
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•