

## PDR 910 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit

EAN: 4002516491866 / Materiaalnummer: 11924420 / Oud Materiaalnummer: 52910002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	7,40
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	36
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch

## PDR 910 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516491866 / Materiaalnummer: 11924420 / Oud Materiaalnummer: 52910002EU

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	80
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	853
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,90
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Werkjassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	182
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•

PDR 910 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd  
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.