

KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast

met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.



- 5 x langer vers met actieve bevochtiging – PerfectFresh Active
- Individueel verstelbare glasplaatverlichting met FlexiLight 2.0
- Ook toestellen zonder greep dankzij Click2open simpel te openen
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Individueel in hoogte verstelbare deurvakken



EAN: 4002516515913 / Materiaalnummer: 11949670 /
Oud Materiaalnummer: 36488740EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Vrijstaand toestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Kleur behuizing	zilver
Kleur front	Roestvrij staal met CleanSteel
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Verlichting ventilator	•
Verlichting vershoudsysteem	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL-binnenruimte	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Hulp bij deur openen	Click2open
Besturing	
Bediening	FreshTouch
Op de graad nauwkeurige instelling	Koeltemperatuur
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Partymodus	•
Vakantiemodus	•
Koelkast/koelzone	
Aantal draagplateaus	5
waarvan deelbaar (FlexiBoard)	1
waarvan verlicht	3
Verchroomd flessenrek	•
Aantal groentelades	3
Droge achterwand	CleanSteel
Aantal deurvakken voor conserven	2
Flessenrek deurvak	2
Deurvak	4
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	134,00
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,36
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•

KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast

met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.



EAN: 4002516515913 / Materiaalnummer: 11949670 /


Oud Materiaalnummer: 36488740EU1

Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Toestelbreedte in mm	600
Toestelhoogte in mm	1855
Toesteldiepte in mm	675
Gewicht in kg	76,8
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	387
waarvan PerfectFresh-zone in l	141
Totale netto-inhoud in l	386
Geluidsemissieklasse (A-D)	B
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	34
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Eierrek	•
Sorteerbox PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast


met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)