

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



- Trommelinhoud 80 l resp. 180 l, belading 2 x 9.0 kg
- 18% minder water en 45% minder energieverbruik*
- Ergonomisch – centrale besturing M Touch Pro (Plus)
- Hoge wascapaciteit, zeer korte programma's
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516523574 / Materiaalnummer: 11969160 / Oud Materiaalnummer: 51909501EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, zuil
Serie	Performance Plus
Front	IJzergrijs
Beladingscapaciteit wasmachine in kg	9,0
Beladingscapaciteit droogkast in kg	9,0
Vulverhouding wasmachine	1:9
Vulverhouding droogkast	1:20
Trommelvolume wasmachine in l	80
Trommelvolume droogkast in l	180
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening wasmachine [Ø] in mm	370
Deuropening droogkast [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	Wassen rechts/drogen links
Automatische deurvergrendeling	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik wasmachine in kWh/kg	0,03
Programmaduur wasmachine in minuten	45
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Centrifugesnelheid wasmachine in toeren per minuut	1300
g-factor wasmachine	518
Besturing	
Besturingstype wasmachine	M Touch Pro Plus
Besturingstype droogkast	M Touch Pro
Programmeerbaarheid wasmachine	Frei Programmierbar
Programmeerbaarheid droogkast	Programmierbar
Max. voorprogrammering in uren wasmachine	Frei wählbar
Max. voorprogrammering in uren droogkast	24
Resttijdindicatie	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



EAN: 4002516523574 / Materiaalnummer: 11969160 / Oud Materiaalnummer: 51909501EU

Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
Dosering wasmachine	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Soort verwarming wasmachine	Elektro
Soort verwarming droogkast	Elektro
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droogkast	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen droogkast in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droogkast in kW	8,20
Zekering droogkast in A	16,0
Mogelijke spanningen	
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droogkast	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen droogkast in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droogkast in kW	8,20
Zekering droogkast in A	16,0
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Niet-drinkbaar water (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerpomp	DN 22

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.

EAN: 4002516523574 / Materiaalnummer: 11969160 / Oud Materiaalnummer: 51909501EU

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1940
Buitenmaat, nettobreedte in mm	692
Buitenmaat, nettodiepte in mm	761
Nettogewicht in kg	208,0
Brutogewicht in kg	232,0
Maximale vloerbelasting in N/m ²	3235
Nettogewicht in kg	139,00
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte wasmachine in MJ/u	3,00
Warmteafgifte aan ruimte droogkast in MJ/u	1,62
Uitvoering	
Desinfecteren wasmachine	•
Temperatuurcontrole wasmachine	•
Volumemeter wasmachine	•
Speciale verwarmingselementen wasmachine	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende droogkasttrommel	•
Axiale luchtgeleiding droogkast	•
Grote filter droogkast	•
PerfectDry-droogkast	•
Softlift-ribben droogkast	•
Functie Behoedzaam droogkast	•
Droogrek (optie)	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN wasmachine	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Bedrijfskleding [aantal]	1
Werkjassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	33
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



EAN: 4002516523574 / Materiaalnummer: 11969160 / Oud Materiaalnummer: 51909501EU

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

