

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



- Trommelinhoud 80 l resp. 180 l, belading 2 x 9.0 kg
- 18% minder water en 45% minder energieverbruik*
- Ergonomisch – centrale besturing M Touch Pro (Plus)
- Hoge wascapaciteit, zeer korte programma's
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516532484 / Materiaalnummer: 11994110 / Oud Materiaalnummer: 51909516EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, zuil
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit wasmachine in kg	9,0
Beladingscapaciteit droogkast in kg	9,0
Vulverhouding wasmachine	1:9
Vulverhouding droogkast	1:20
Trommelvolume wasmachine in l	80
Trommelvolume droogkast in l	180
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening wasmachine [Ø] in mm	370
Deuropening droogkast [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	Wassen rechts/drogen links
Automatische deurvergrendeling	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik wasmachine in kWh/kg	0,03
Programmaduur wasmachine in minuten	45
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Centrifugesnelheid wasmachine in toeren per minuut	1300
g-factor wasmachine	518
Besturing	
Besturingstype wasmachine	M Touch Pro Plus
Besturingstype droogkast	M Touch Pro
Programmeerbaarheid wasmachine	Frei Programmierbar
Programmeerbaarheid droogkast	Programmierbar
Max. voorprogrammering in uren wasmachine	Frei wählbar
Max. voorprogrammering in uren droogkast	24
Resttijdindicatie	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



EAN: 4002516532484 / Materiaalnummer: 11994110 / Oud Materiaalnummer: 51909516EU

Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
Dosering wasmachine	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Soort verwarming wasmachine	Elektro
Soort verwarming droogkast	Elektro
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droogkast	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen droogkast in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droogkast in kW	8,20
Zekering droogkast in A	16,0
Mogelijke spanningen	
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droogkast	3N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen droogkast in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droogkast in kW	8,20
Zekering droogkast in A	16,0
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Niet-drinkbaar water (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.

EAN: 4002516532484 / Materiaalnummer: 11994110 / Oud Materiaalnummer: 51909516EU

Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1940
Buitenmaat, nettobreedte in mm	692
Buitenmaat, nettodiepte in mm	761
Nettogewicht in kg	208,0
Brutogewicht in kg	232,0
Maximale vloerbelasting in N/m ²	3235
Nettogewicht in kg	139,00
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte wasmachine in MJ/u	3,00
Warmteafgifte aan ruimte droogkast in MJ/u	1,62
Uitvoering	
Desinfecteren wasmachine	•
Temperatuurcontrole wasmachine	•
Volumemeter wasmachine	•
Speciale verwarmingselementen wasmachine	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende droogkasttrommel	•
Axiale luchtgeleiding droogkast	•
Grote filter droogkast	•
PerfectDry-droogkast	•
Softlift-ribben droogkast	•
Functie Behoedzaam droogkast	•
Droogrek (optie)	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN wasmachine	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Bedrijfskleding [aantal]	1
Werkjassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	33
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor het wassen en drogen op een zo klein mogelijke plaats.



EAN: 4002516532484 / Materiaalnummer: 11994110 / Oud Materiaalnummer: 51909516EU

WEEE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

