

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerlep en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



- Trommelvolume 80 l, maximale belading 9.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 44 %\*, g-factor441
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 /  
Oud Materiaalnummer: 51509004EU

### Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	9,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

### Toepassing

Geschikt voor facility management	•
-----------------------------------	---

### Capaciteitsgegevens

Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	61,3
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	94,8
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,59
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	54
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	64,6
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	94,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,30
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	0,70
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	46
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	41
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1300
g-factor	441
Geteste bedrijfsuren	30000

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerlep en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 /  
Oud Materiaalnummer: 51509004EU

<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor facility management	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerlep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	730
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Brutogewicht in kg	152
Maximale vloerbelasting in N	2421
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	2,30
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 /  
Oud Materiaalnummer: 51509004EU

Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	96
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	47
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	41
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	75
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	53
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•