

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerlep en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



- Trommelvolume 80 l, maximale belading 9.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugerresultaten – restvocht 44 %, g-factor441
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 / Oud Materiaalnummer: 51509004EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	9,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor facility management	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	61,3
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	94,8
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,59
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	54
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	64,6
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	94,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,30
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	0,70
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	46
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	41
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1200
g-factor	441
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 / Oud Materiaalnummer: 51509004EU

Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Niet-drinkbaar water (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	730
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklap en wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiaalnummer: 12004790 / Oud Materiaalnummer: 51509004EU

Buitenmaat, brutodiepte in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Brutogewicht in kg	152
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	2,30
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•