


DAS 4920  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570226 / Materiaalnummer: 12011640 /  
Oud Materiaalnummer: 28S4920SB

<b>Model en design</b>	
Kleur toestel	Roestvrij staal
<b>Model</b>	
Vlakschermdampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151,DUU 150
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	22,9
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-motor	•
Klasse vetfiltering	A
ECO-motor (gelijkstroom)	•
PowerManagement-systeem	•
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
<b>Verlichting</b>	
Aantal x watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	280
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	400
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	37,0

DAS 4920  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516570226 / Materiaalnummer: 12011640 /  
Oud Materiaalnummer: 28S4920SB

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	24,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculatie</b>	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	265
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	380
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	585
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	896
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Nettogewicht in kg	14,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1

DAS 4920  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516570226 / Materiaalnummer: 12011640 /  
Oud Materiaalnummer: 28S4920SB

Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

**Montage-instructies**

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

**Bijbehorende accessoires**



Terugslagklep

•

## DAS 4920

Telescopische dampkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,  
Installation drawings