

DAS 4930 Telescopische dampkap met intuïtieve SmartControl-bediening



- Elegant design – obsidiaanzwart bedieningspaneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570233 / Materiaalnummer: 12011650 / Oud Materiaalnummer: 28S4930BB

Model	
Vlakschermdampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	23,4
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroombmotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	720
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /u)	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	37,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0

DAS 4930
Telescopische dampkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516570233 / Materiaalnummer: 12011650 / Oud Materiaalnummer: 28S4930BB

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	695
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	77,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	63,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	896
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650



DAS 4930
Telescopische dampkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516570233 / Materiaalnummer: 12011650 / Oud Materiaalnummer: 28S4930BB

Nettogewicht in kg	14,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,16
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAS 4930
Telescopische dampkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



DAS4930, DAS4931, Installation drawings