

## DAS 8930

Telescopische dampkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



- Verfijnd design – vlak roestvrijstalen paneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean-of Longlife AirClean-filter

**A++**


EAN: 4002516570288 / Materiaalnummer: 12011670 / Oud Materiaalnummer: 28S8930SB

<b>Model</b>	
Vlakschermdampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	25,2
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	270 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	630
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /u)	880
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0

## DAS 8930

Telescopische dampkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



EAN: 4002516570288 / Materiaalnummer: 12011670 / Oud Materiaalnummer: 28S8930SB

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	630
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	861
Hoogte van kap in mm	60
Diepte van kap in mm	307
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450

DAS 8930

Telescopische dampkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten





EAN: 4002516570288 / Materiaalnummer: 12011670 / Oud Materiaalnummer: 28S8930SB

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	17,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,23
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Montagesjabloon	•
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein

## DAS 8930

Telescopische dampkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



DAS8930, Installation drawings