

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576044 / Materiaalnummer: 12065590 /
Oud Materiaalnummer: 61040110NWE

| Model en uitvoering | |
|--|------------------------------------|
| Model | Vrijstaande vaatwasser, frontlader |
| Serie | MasterLine |
| Model | Speedplus |
| Spoelsysteem | Frontladers met vers water |
| Aantal spoelniveaus | 2 |
| Front | Roestvrij staal |
| Deksel | Roestvrij staal |
| Zijwanden | Roestvrij staal |
| Achterwand | Verzinkt |
| Toepassing | |
| Geschikt voor restaurants/cafés | • |
| Geschikt voor hotels | • |
| Geschikt voor pensions | • |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens | • |
| Geschikt voor kantoren en agentschappen | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor cafetaria's | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 390 |
| Kortste programmaduur in min. | 5 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 70 |
| Reinigingscapaciteit borden per uur | 456 |
| Reinigingscapaciteit bakjes per uur | 24 |
| Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus | • |
| Levensduur in reinigingscycli | 28000 |
| Miele Move | |
| Kan worden verbonden met Miele MOVE | • |
| Weergave van de toestelstatus en -details | • |
| Pushmeldingen ontvangen | • |
| Individuele toestelbenaming | • |
| Locatieconfiguratie | • |
| Nabestelling van gebruiksartikelen | • |
| Probleemoplossing | • |
| Vastlegging van bedrijfsgegevens | • |
| Zelfhulpfunctie | • |
| Installatie van remote- en software-updates | • |
| Besturing | |
| Type besturing | M Touch Basic |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Programma's [aantal] | 11 |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Taalneutrale bediening | • |

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576044 / Materiaalnummer: 12065590 /
Oud Materiaalnummer: 61040110NWE

| Stand. elektrische aansluiting | |
|--|--------------------|
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 8,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 8,90 |
| Zekering in A | 16 |
| CEE-stekker | • |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,90 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 3,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,40 |
| Zekering in A | 16 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in bar | 0,40-10,00 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Maximale stijging van afvoerpomp in cm | 100 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Maximale waterhardheid in mmol/l | 10,70 |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof-systeem |
| Waterverbruik per spoelgang in l | 8,00 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 170 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 150 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 820 |
| Buitenmaat met deksel, hoogte in mm | 835 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 598 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 598 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 920 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 670 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 740 |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm | 559 |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm | 536 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 516 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 216 |
| De benodigde nisbreedte in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 75 |
| Brutogewicht in kg | 85 |
| Maximale vloerbelasting in N | 1200 |
| Emissiewaarde | |
| Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA) | 59,0 |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 1,44 |
| Programma's | |
| Universeel | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygiëne | • |
| Koud/voorspoelen | • |

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576044 / Materiaalnummer: 12065590 /

Oud Materiaalnummer: 61040110NWE

| | |
|--|--------|
| Glazen | • |
| Bierglazen | • |
| Bestek | • |
| Kunststof | • |
| Energiebesparend/Eco | • |
| Intensief | • |
| Regeneratie | • |
| Afpompen | • |
| Rekuitvoering | |
| 2 x inzet E 816 voor borden | • |
| 1 x bovenrek APFD 215 | • |
| 1 x onderrek APFD 220 voor inzetten | • |
| 2 x inzet APFD 420 voor bestek | • |
| In hoogte verstelbaar bovenrek | • |
| Combineerbaar met flessenhouder APFD 210 | • |
| Uitvoering | |
| Droging | zonder |
| 1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal | • |
| Zoutreservoir in de deur | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Instelbare temperatuurstop | • |
| Aanpasbare naspoeltemperatuur | • |
| Optische interface | • |
| Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing | • |
| WiFi-module | • |
| Veel accessoires (naar keuze) | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Externe doseermodule voor reinigingsmiddel | • |
| Externe doseermodule voor glansspoelmiddel | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX1 | • |
| EMC ontstoord | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |