

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Optimale drogingsresultaten dankzij Dry+ drogen
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576136 / Materiaalnummer: 12065680 /
Oud Materiaalnummer: 61040287NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	MasterLine
Model	Speedair
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	80
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	142
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	11
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576136 / Materiaalnummer: 12065680 /

Oud Materiaalnummer: 61040287NWE

Taalneutrale bediening

•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•

Lengte van de netaansluitkabel in meter

1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoer pomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoer pomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	79
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200

Emissiewaarden

Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44

Programma's

Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576136 / Materiaalnummer: 12065680 /

Oud Materiaalnummer: 61040287NWE

Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Droogtijd aanpasbaar	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•