

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Optimale drogingsresultaten dankzij Dry+ drogen
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576167 / Materiaalnummer: 12065710 /

Oud Materiaalnummer: 61040280NWE

| | |
|--|---|
| Producteigenschappen | |
| Hoogte ProCare-jerrycan incl. zuiglans in mm | 382 |
| Model en uitvoering | |
| Model | Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw |
| Serie | MasterLine |
| Model | Speedair |
| Spoelsysteem | Frontladers met vers water |
| Aantal spoelniveaus | 2 |
| Front | Lotuswit |
| Deksel | Zonder deksel |
| Zijwanden | Verzinkt |
| Toepassing | |
| Geschikt voor restaurants/café's | • |
| Geschikt voor hotels | • |
| Geschikt voor pensions | • |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens | • |
| Geschikt voor kleuterscholen | • |
| Geschikt voor universiteiten en scholen | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor cafetaria's | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 390 |
| Kortste programmaduur in min. | 5 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 80 |
| Reinigingscapaciteit borden per uur | 456 |
| Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+ | 142 |
| Reinigingscapaciteit bakjes per uur | 24 |
| Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus | • |
| Levensduur in reinigingscycli | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Kan worden verbonden met Miele MOVE | • |
| Besturing | |
| Type besturing | M Touch Flex |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Reinigingsprogramma's [aantal] | 11 |
| Instelbare temperatuurstop | • |
| Droogtijd aanpasbaar | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Taalneutrale bediening | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 8,50 |

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576167 / Materiaalnummer: 12065710 /
Oud Materiaalnummer: 61040280NWE

| | |
|--|--------------------|
| Totale aansluitwaarde in kW | 8,90 |
| Zekering in A | 16 |
| CEE-stekker | • |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,90 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 3,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,40 |
| Zekering in A | 16 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in bar | 0,40-10,00 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Maximale stijging van afvoerpomp in cm | 100 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Maximale waterhardheid in mmol/l | 10,70 |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof-systeem |
| Waterverbruik per spoelgang in l | 8,00 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 170 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 150 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 820 |
| Maximale hoogteverstelling in mm | 60,00 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 598 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 580 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 920 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 670 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 740 |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm | 559 |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm | 536 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 516 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 216 |
| De benodigde nisbreedte in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 71 |
| Brutogewicht in kg | 81 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 1200 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA) | 59,0 |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 1,44 |
| Programma's | |
| Universeel | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygiëne | • |
| Koud/voorspoelen | • |

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576167 / Materiaalnummer: 12065710 /
Oud Materiaalnummer: 61040280NWE

| | |
|--|--------------|
| Glazen | • |
| Bierglazen | • |
| Bestek | • |
| Kunststof | • |
| Intensief | • |
| Regeneratie | • |
| Afpompen | • |
| Rekuitvoering | |
| 2 x inzet E 816 voor borden | • |
| 1 x bovenrek APFD 215 | • |
| 1 x onderrek APFD 220 voor inzetten | • |
| 2 x inzet APFD 420 voor bestek | • |
| In hoogte verstelbaar bovenrek | • |
| Combineerbaar met flessenhouder APFD 210 | • |
| Uitvoering | |
| Droging | Dry+-droging |
| 1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel | • |
| Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen | • |
| Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie | • |
| Zoutreservoir in de deur | • |
| Veilige modus | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal | • |
| Optische interface | • |
| Veel accessoires (naar keuze) | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Externe doseermodule voor glansspoelmiddel | • |
| WiFi | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX1 | • |
| EMC ontstoord | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |