

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Zeer hygiënische resultaten – naspooeltemperatuur van 85 °C
- Eenvoudige en veilige bediening – automatische deuropening
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576198 / Materiaalnummer: 12065740 /  
Oud Materiaalnummer: 61040430NWE

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	MasterLine
Model	Hygiëne
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspooeltemperatuur in °C	85
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576198 / Materiaalnummer: 12065740 /  
Oud Materiaalnummer: 61040430NWE

Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Maximale hoogteverstelling in mm	60,00
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	595
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	75
Brutogewicht in kg	85
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsdrukkniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576198 / Materiaalnummer: 12065740 /

Oud Materiaalnummer: 61040430NWE

1 x onderrek APFD 220 voor inzetten •

2 x inzet APFD 420 voor bestek •

In hoogte verstelbaar bovenrek •

Combineerbaar met flessenhouder APFD 210 •

### Uitvoering

Droging AutoOpen-drogingsondersteuning

1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel •

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal •

Zoutreservoir in de deur •

AutoClose •

Perfect GlassCare •

Sproeinevelcondensator •

Deurvergrendeling, met veiligheidscode •

Instelbare temperatuurstop •

Aanpasbare naspoeltemperatuur •

Optische interface •

Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing •

WiFi •

Veel accessoires (naar keuze) •

### Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor reinigingsmiddel •

Externe doseermodule voor glansspoelmiddel •

### Normen, keur- en kenmerken

CE •

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG •

Bescherming tegen opspattend water IPX1 •

EMC ontstoord •

DIN 10512 •

DIN EN 17735 •