

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Optimale drogingsresultaten dankzij Dry+ drogen
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Zeer hygiënische resultaten – waspoeltemperatuur van 85 °C
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /  
Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	MasterLine
Model	Hygieneair
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Lotuswit
Deksel	Lotuswit
Zijwanden	Lotuswit
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale waspoeltemperatuur in °C	85
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	104
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /

Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	79
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsdrumniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /

Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning, Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Droogtijd aanpasbaar	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•